




古蔵・安謝学校給食センター




連結金具
(設置完了後取外し)

※排気に関するお願い
排気筒の排気熱が、フード内の
グリスフィルター、温度センサー
照明等と干渉しない様に、設置
位置については十分な確認を
お願いします。

尺度1/4



t1.5調整板
12枚付属



水平誤差10mm以内

仕様
高効率低輻射仕様
内釜錆鉄(目盛り付き)
排水ドロー(排水栓保管金具付)
蓋右開き、蓋中折れ、蓋取っ手3個
両面ハンドル、排気筒左
給水給湯カラン(ボックスタイプ15A)
八角エプロンガード

満水量: 178リットル
ガス消費量 CG: 46.5kW(40,000kcal/h)
ガス接続: 20A
重量: 19kg安全固
安全装置: 定数モカッブル(パイロット立消安全装置)
置
点火方式: 圧電式自動点火

符号	品 名	材 質	個数	備 考
1	外 釜	SUS	1	
2	中 釜	SUS	1	
3	内 釜	FC	1	
4	ガスコック	—	2	
5	排水バルブ	—	1	40A
6	バーナー	—	1	
7	蓋	SUS	1	
8	ハンドル握り	樹脂	2	
9	釜回転ハンドル	FC	2	クロムメッキ
10	排水開閉レバー	SUS, 樹脂	1	
11	釜安全固定装置	樹脂	1	
12	ギヤーボックス	FC他	1	塗装
13	排気筒	SUS	1	
14	蓋中折れ装置	—	1	
15	連結金具	—	1	
16	給水給湯カラン	—	各1	15A

- 注1. 釜設置面は、必ず水平に施工すること、前後誤差10mm以内のこと。
(調整板t1.5×12枚を付属しますので、高さを調整してください。)
注2. チャンネル脚上面にて、釜が水平に設置されていることを確認すること。
注3. 釜を傾けた状態(排気筒接合部がずれた状態)で燃焼すると、不完全燃焼を
起こすことがありますので、燃焼時は必ず釜水平状態に行なってください。
注4. 連結金具は、設置完了後取外してください。

配 事
製品改良のため、許可なく仕様変更することがあります。

AiHO 株式会社 AiHO

検 図 製 図 年.月.日 縮 尺 名 称


2024/06/12

ガス式回転釜

製品コード
OH2-180DA


台 数 1 台
図 番 OH2-0003330

古蔵学校給食センター




※排気に関するお願い
排気筒の排気熱が、フード内の
グリスフィルター、温度センサー
照明等と干渉しない様に、設置
位置については十分な確認を
お願いします。


尺度1/4



t1.5調整板
12枚付属



連結金具
(設置完了後取外し)



仕様
高効率低輻射仕様
内釜鑄鉄(目盛り付き)
排水ドロー(排水栓保管金具付)
蓋右開き、蓋中折れ、蓋取っ手3個
両面ハンドル、排気筒左
給水給湯カラン(ボックスタイプ15A)
八角エプロンガード

満水量: 139リットル
ガス消費量 CG: 34.9kW (30,000kcal/h)
ガス接続: 20A
重量: 17kg安全固
安全装置: 逆接モカッブル(パイロット立消安全装置)
点火方式: 圧電式自動点火

符号	品名	材質	個数	備考
1	外釜	SUS	1	
2	中釜	SUS	1	
3	内釜	FC	1	
4	ガスコック	—	2	
5	排水バルブ	—	1	40A
6	バーナー	—	1	
7	蓋	SUS	1	
8	ハンドル握り	樹脂	2	
9	釜回転ハンドル	FC	2	クロムメッキ
10	排水開閉レバー	SUS、樹脂	1	
11	釜安全固定装置	樹脂	1	
12	ギヤーボックス	FC他	1	塗装
13	排気筒	SUS	1	
14	蓋中折れ装置	—	1	
15	連結金具	—	1	
16	給水給湯カラン	—	各1	15A

- 注1. 釜設置面は、必ず水平に施工すること、前後誤差10mm以内のこと。
(調整板t1.5×12枚を付属しますので、高さを調整してください。)
注2. チャンネル脚上面にて、釜が水平に設置されていることを確認すること。
注3. 釜を傾けた状態(排気筒接合部がずれた状態)で燃焼すると、不完全燃焼を
起こすことがありますので、燃焼時は必ず釜水平状態にて行なってください。
注4. 連結金具は、設置完了後取外してください。

記事
製品改良のため、許可なく仕様変更することがあります。

AIHO 株式会社 AIHO

検 図 製 図 年.月.日 縮 尺 名 称
2024/06/12 ガス式回転釜

製品コード
OH2-140DA

台 数 1 台
図 番 OHA-000310